


ソレノイドバルブ MVH-5-1/4-S-B-VI

部品番号: 116002

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し



データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
標準流量	1,300 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	7 mm
スクリーンサイズ	33 mm
シール	ソフトシール
手動操作	あり
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
パイロット圧力	1.5 ... 10 bar
切換時間 off	41 ms
切換時間 on	19 ms
コイル特性	24V DC
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
パイロット接続ポート12	G1/4
エア接続ポート 1	G1/4
接続ポート 11	G1/4