


# 丸形シリンダ

EG-25- -

部品番号: 11649

FESTO

スプリングリターン



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 80 mm
ピストン径	25 mm
クッション	クッションなし
位置検出	なし
バリエーション	片口ッド
使用圧力	1 ... 8 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで前進時の理論力	215 N
接続ポート径	G1/8