


圧力計

PAGL-HP3-63-60-G14

部品番号: 1166938

FESTO



データシート

特長	値
表示単位[bar]	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
適合または準拠規格	EN 837-1
呼び寸法 圧力計	63
構造	ブルドン管式圧力計
取付方法	ライン設備
作動流体	不活性ガス 中性流体
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
使用圧力	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
有効負荷係数	0.66
測定精度クラス	1,6
保護仕様	IP65
保管温度	-40 ... 70 °C
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
材質	RoHS対応
ポート位置	後方中央
接続ポート径	G1/4
流体接触部の材質	真鍮
Material of threaded plug	真鍮
Material housing	鋼
Material screen	PS
ハウジングカラー	シルバー
質量	80 g
作動/パイロット流体に注意	アセチレン不使用 酸素不使用
スケール	Triple scale bar (外部パイロット) MPa (outer scale) psi (内部)