


ロータリアクチュエータ DRQD-B-32-180-P1J-A-AL-FW

部品番号: 1177957
廃番予定品

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	32
両端の角度調整範囲	-180 /+ 6 deg
回転角度	180 deg
クッション	P1J: 調整ラバークッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
中間停止位置の最大数	1
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	3 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	1.6 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	12.5 Nm
許容慣性モーメント	0.08 kgm ²
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 駆動軸	熱処理鋼
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム