


ショックアブソーバ DYEF-M6-Y1

部品番号: 1179831

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|--------------------|
| サイズ | M6 |
| ストローク | 1.5 mm |
| クッション | P メタルストップなし固定クッション |
| 取付方向 | 任意 |
| 位置検出 | なし |
| 最高衝突速度 | 0.8 m/s |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| クッションストローク | 1.5 mm |
| ストロークあたりの最大消費エネルギー | 0.08 J |
| 質量 | 6 g |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | ステンレス |