


リミットバルブ SVK-3-PK-3

部品番号: 12146

FESTO

球状操作ボタン付



データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------------------|
| バルブ機能 | 3方弁ノーマルクローズ |
| 操作方法 | メカ機構 |
| 標準流量 | 50 l/min |
| 使用圧力 | -0.9 ... 8 bar |
| 構造 | 球状スイッチ |
| リターン方式 | メカスプリング |
| オリフィス径 | 1.5 mm |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 制御方法 | 直動 |
| 流れ方向 | 逆流れ不可 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 流体温度 | -10 ... 80 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 取付方法 | 取付穴 |
| エア接続ポート 1 | PK-3 |
| エア接続ポート 2 | PK-3 |
| エア接続ポート 3 | 排気なし |