

# パラレルモジュール EAMM-U-50-S38-42A-78

部品番号: 1217945

★ Core product range

電動アクチュエータに適合

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	50
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	12.1 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.01 Nm
変換トルク	1 Nm
質量	590 g
インタフェースコード, アクチュエータ	S38
インタフェースコード, モータ	42A
材質	RoHS対応