



PEコンバータ VPE-1/8-2N-SW

部品番号: 12595

FESTO

2nサブベース



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-1
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
過負荷範囲	1 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
出力スイッチ	接点のタイプ
切換機能	固定ヒステリシスの基準値
スイッチング機能	切換スイッチ
起動ポイント	-0.25 bar
切換ポイント	<= 0.1 bar
スイッチング周波数	1 Hz
最小負荷電流	100 mA
使用電圧範囲 (AC)	12 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 250 V
誘導負荷の利用カテゴリ	AC-14 DC-13
抵抗負荷の利用カテゴリ	AC-12 DC-12
配線方式	3線式
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
ケーブル長さ	0.5 m
Material cable sheath	PVC
取付方法	2nのフレームに搭載 取付穴 オプション
取付方向	任意
接続ポート径	G1/8
Material housing	強化PA POM 鋼 VMQ (シリコン)
Material switch contact	シルバー
Material electrical connection	亜鉛メッキ
Material membrane	CR
オプション設定	取り外し不可
保護仕様	IP67
絶縁電圧	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
汚染度	3