


Cartridge QSPLLK18-4

部品番号: 130846

FESTO

ワンタッチコネクタ付き (ロングエルボ)



データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	2.3 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	Oリング
取付方向	任意
デザイン	L-shape, long
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	3.5 g
取付方法	Mounting pin
エア接続ポート 1	カートリッジ 18 mm
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス