

# ワンタッチエルボ NPQP-L-R18-Q8

部品番号: 132430

FESTO

製造中止予定品、2013年まで注文可能



## データシート

| 特長                 | 値                              |
|--------------------|--------------------------------|
| サイズ                | 標準                             |
| オリフィス径             | 4.7 mm                         |
| 構造                 | 押し引きの原理                        |
| 使用圧力における温度範囲       | -0.95 ... 10 bar               |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能                         |
| 耐酸性クラス: CRC        | 4                              |
| 周囲温度               | -20 ... 60 °C                  |
| 質量                 | 7 g                            |
| エア接続ポート 1          | R1/8                           |
| エア接続ポート 2          | 適用チューブ外径: 8mm                  |
| 材質                 | PWIS質を含む<br>RoHS対応             |
| 材質 ハウジング           | PP                             |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス                          |