

# プラスチックチューブ PUN-H-2X0,4-RT

部品番号: 133040

FESTO

食品アプリケーションへの使用が認可されています (加水分解が生じない)。



## データシート

特長	値
外径	2 mm
流量を損なわない曲げ半径	8 mm
内径	1.2 mm
最小曲半径	5 mm
アプリケーションノート	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
周囲温度	-35 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.0024 kg/m
接続ポート径	For push-in connector outside diameter 2 mm
色	赤
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)