


真空パッド VASB-100-1/4-SI-B

部品番号: 1382277

FESTO



データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	15.5 mm
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	100 mm
真空容量	128 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	丸型、ヘコ-1.5段
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-40 ... 200 °C
公称作動圧力の保持力	395 N
質量	132 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	G1/4
色	透明
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material suction cup	VMQ (シリコン)