

ネジ式ニップル CRCN-1/8-PK-4

部品番号: 13970

FESTO

耐腐食性、プラスチックチューブ形式PAN、PUN、PL、PP、P
U用のガスケット付



データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|-------------------------------|
| オリフィス径 | 3.2 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 容器サイズ | 10 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 質量 | 7.86 g |
| エア接続ポート 1 | G1/8 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径6mmのチューブ用 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | ステンレス |
| Material of threaded seal | 強化PA TPE-U(PU) |