



ソレノイドバルブ

VZWP-L-M22C-G12-130-V-1P4-40

部品番号: 1489947

FESTO

Servo-controlled, with piston, G1/2" connection.



データシート

特長	値
構造	パイロット式ポペットバルブ
操作方法	電気
シール	ソフトシール
取付方向	コイルの推奨位置 上部
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	G1/2
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ EN 175301-803 角形
オリフィス径	13 mm
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
手動操作	なし
流れ方向	逆流不可
流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス 中性流体 他の流体については要問合せ
プロセスバルブの呼び圧力	40
Differential pressure (MPa)	0.05 MPa
差圧	0.5 bar
Differential pressure (psi)	7.25 psi
コイル特性	24 V DC: 6.8 W
絶縁クラス	H
許容電圧変動	+/- 10 %
定格	100 %
制御方法	パイロット式
Pressure of medium	0.05 ... 4 MPa
使用圧力	0.5 ... 40 bar
Pressure of medium psi	7.25 ... 580 psi
最高速度	22 mm ² /s
流体温度	-10 ... 80 °C
周囲温度	-10 ... 35 °C
EN 12266-1準拠のリーク率」	A
Kv値	2.5 m ³ /h
標準流量	2,650 l/min
切換時間 on	100 ms
切換時間 off	250 ms
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真ちゅう - 鋳造
ハウジングの材質番号	CW617N
Material seals	FPM
Material screws	ステンレス
材質番号: ねじ	1.4301
質量	550 g
保護仕様	IP65
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低