

タイマ PZVT-30-SEC

部品番号: 150238

FESTO



データシート

特長	値
構造	空気圧アクチュエータ付機械式シーケンスカウンタ
スイッチオフ圧力	≤ 0.1 bar
使用圧力	2 ... 6 bar
切換圧力	≥ 1.6 bar
標準流量	50 l/min
調整可能な遅延時間	2 ... 30 s
設定精度	$\pm 0,6$ s
リセットまでの停止時間	≥ 200 ms
繰返し精度：時間設定	$\pm 0,3$ s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP54 保護キャップ及びフロントフレーム付 IEC 90529
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	45 g
取付方法	フロントパネル取付形
接続ポート径	雌ネジM5
材質	RoHS対応
Material housing	ABS