


# タイロッドシリンダ DNG-4"- -PPV-A

部品番号: 150275

FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10  
290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付  
この製品はFesto USA向けの製品です。

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	4"
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	0.6 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	36 mm
0.6MPaで後退時の理論力	4,418 N
0.6MPaで前進時の理論力	4,712 N
接続ポート径	NPT1/2-14