


ガイド付シリンダ FENG-32-400-KF

部品番号: 150290

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド



データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	400 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : F _y	750 N
最大静的荷重F _y	1,020 N
最大負荷 : F _z	750 N
最大静的荷重F _z	1,020 N
最大トルク : M _x	28 Nm
M _x : 静的最大モーメント	38 Nm
最大トルク : M _y	34 Nm
M _y : 静的最大モーメント	46 Nm
最大トルク : M _z	34 Nm
M _z : 静的最大モーメント	46 Nm
送り力	15 N
質量	2,250 g
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy