

# 近接スイッチ SIEN-4B-PS-S-L

部品番号: 150363

FESTO

誘導形、ノスイッチングギャップが標準の場合用



## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
公称切換距離	0.8 mm 0.64 mm
減少率	アルミ = 0.4 SUS、St 18 / 8 = 0.7 銅 = 0.3 真鍮 = 0.4 スチール St 37 = 1,0
周囲温度	-25 ... 70 °C
繰り返し精度	0.04 mm
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
スイッチング周波数	3,000 Hz
直流時の最高切換サイクル	3,000 Hz
最大出力電流	200 mA
電圧降下	2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 ( DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	<= 10 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	3ピン M8x1 プラグ
サイズ	4 mm
取付方法	固定 フラッシュ
質量	9 g
Material housing	ステンレス
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L