



スピードコントローラ GRLZ-1/8-PK-6-B

部品番号: 151191
廃番予定品

給気流量制御弁、スィベルジョイント付
製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	メータインスピードコントローラ
エア接続ポート 1	PK-6ユニオンナット付
エア接続ポート 2	G1/8
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	300 l/min
自由流れの方向時の標準流量	210 ... 290 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.3 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	455 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	320 ... 440 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	6 Nm
質量	26 g
Material of threaded plug	鍛造アルミ合金
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト