


スピードコントローラ GRLZ-10-UNF-B

部品番号: 151576

FESTO

給気流量制御弁、スィベルジョイント付
この製品はFesto USA向けの製品です。



データシート

特長	値
バルブ機能	メータインスピードコントローラ
エア接続ポート 1	UNF10-32
エア接続ポート 2	UNF10-32
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
流体温度	-10 ... 60 °C