



スピードコントローラ GR-M5X2-B

部品番号: 152611

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴 オプション
絞り方向時標準流量	95 l/min
自由流れの方向時の標準流量	75 l/min
使用圧力	0.5 ... 10 bar
周囲温度	-20 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 60 °C
オリフィス径	2 mm
質量	37 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material sleeve	POM
Material adjusting screw	ステンレス
Material nut	鍛造アルミ合金