

プラスチックチューブ

PU-1/4-B-BL

部品番号: 15276

FESTO

CNおよびCKコネクタ用、特に曲げやすく座屈しない、ポリウレタン製(食品産業に使用不可)

この製品はFesto USA向けの製品です。
最大許容圧力は最高温度時のものです。



データシート

特長	値
外径	6.35 mm
流量を損なわない曲げ半径	22 mm
内径	4 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
周囲温度	-30 ... 60 °C
長さXm時の質量	0.024 kg/m
色	青