

# スイベルフランジ SUA-100

部品番号: 157327

FESTO

シリンダ ADVU、AEVU用、クレビス金具 LBN、LN、LSN用



## データシート

特長	値
サイズ	100
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 90 °C
質量	1,285 g
材質	RoHS対応
Material mounting	鍛造アルミ合金
Material mounting pin	亜鉛メッキ鋼
Material sleeve	バネ鋼
Material bearing	プラスチック
Material disc	亜鉛メッキ鋼
Material screws	亜鉛めっき鋼
Material lock	亜鉛メッキ鋼
Material shaft	鋼 保護コーティング