

# ドレン抜き WA-1-B

部品番号: 158497

FESTO

自動



## データシート

特長	値
操作方法	メカ機構
取付方向	縦方向 : ±10度
手動操作	押側
ドレン	全自動
構造	外部的機械により自動
測定装置	充填レベル
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
使用圧力	4 ... 16 bar
作動流体	水
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	210 g
取付方法	ライン設備
ドレン抜きホース接続口	G1/4
接続ポート径	M9
Material housing	真鍮 PA