

ワンタッチティーコネクタ QST-V0-1/2-10

部品番号: 160531

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角



データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 8.3 mm |
| 材料の耐火テスト | UL94 V-0 (本体) UL94 V-0 (リリースリング) |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| デザイン | T形 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| 締め付けトルク | 26 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 68 g |
| 取付方法 | External hex A/F 21 |
| エア接続ポート 1 | R1/2 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径10mmのチューブ用 |
| リリースリングの色 | 黒 |
| Material of threaded plug | 真鍮ニッケルメッキ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | PBT |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス 真鍮 |