

プラスチックチューブ PAN-V0-12X1,5-SW

部品番号: 160553

FESTO

防炎加工



データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| 外径 | 14 mm |
| ワンタッチコネクタ外径 | 12 mm |
| 流量を損なわない曲げ半径 | 65 mm |
| 内径 | 9 mm |
| 最小曲半径 | 43 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.3 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 3 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 43.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.2 MPa |
| 使用圧力における温度範囲 | -0.95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 174 psi |
| 使用圧力に注意 | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア ミネラルオイル Water (liquid, free of ice) |
| 材料の耐火テスト | UL94 V-0 (ケース) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -30 ... 90 °C |
| 長さXm時の質量 | 0.133 kg/m |
| 接続ポート径 | 適用チューブ外径12mm |
| 色 | 黒 |
| ショア硬度 | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material tubing | ポリアミド12 PVC-P |