

# ガスケット

## OL-M12

部品番号: 161182

FESTO

リークフリー



## データシート

特長	値
規格	ISO 16030
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 30 bar
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-40 ... 100 °C
室温でマニュアルで締め付け	あり
締め付けトルク	13.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
材質	RoHS対応