

フランジ金具 CRFBN-20/25

製品番号: 161865

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|---|
| サイズ | 20/25 |
| 取付位置 | 任意 |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅、亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です |
| 周囲温度 | -40 °C...150 °C |
| 製品質量 | 52 g |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 取付金具材質 | ステンレス |