

# フィルタ LF-1-D-5M-MAXI-A

製品番号: 162625

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値                                       |
|----------------|---|
| サイズ            | Maxi                                    |
| シリーズ           | D                                       |
| 取付位置           | 垂直 ±5°                                  |
| ろ過度            | 5 µm                                    |
| ドレン            | 全自動式                                    |
| 構造             | 遠心分離機付焼結フィルタ                            |
| 最大ドレン量         | 80 cm <sup>3</sup>                      |
| シエル保護          | メタル製ボウルガード                              |
| 作動電圧           | 2 bar...12 bar                          |
| 標準公称流量         | 3800 l/min                              |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度           | -10 °C...60 °C                          |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度           | 5 °C...60 °C                            |
| 周囲温度           | 5 °C...60 °C                            |
| 製品質量           | 1440 g                                  |
| 取付方法           | インライン<br>アクセサリ付                         |
| エア接続ポート 1      | G1                                      |
| 空気圧接続 2        | G1                                      |
| 材料に関する注意事項     | RoHS準拠                                  |
| 材質: フィルタ       | PE                                      |
| 材質 ハウジング       | 亜鉛加圧鋳造                                  |
| ボウル材質          | PC                                      |