

フート金具 CRH-40

製品番号: 162952

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が1%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
製品質量	611 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ステンレス
材質：ナット	ステンレス