

# サイレンサ U-M3

部品番号: 163978

★ Standard-Programm

廃番予定品

製造中止予定品です。新規案件には採用しないでください。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用圧力	0 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
音圧レベル	65 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
接続ポート径	M3
材質 ショックアブソーバキット	銅
材質 ねじ込みピン	真鍮
材質	RoHS対応