

隔壁ユニオン CRQSS-16

製品番号: 164219

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 標準 |
| 呼び径 | 10.4 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | 隔壁 |
| 発注単位 | 1 |
| 構造 | Push-Pull方式 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水：最大0.6MPa(最大50°C) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 周囲温度 | -15 -C...120 -C |
| 製品質量 | 118 g |
| 使用可能なケーブル | PFAN |
| エア接続ポート 1 | チューブ 外径16mm用 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径16mm用 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング | ステンレス |
| リリースリング材質 | ステンレス |
| 材質：ナット | ステンレス |
| チューブシール材質 | FPM |
| チューブ止め具材質 | ステンレス |
| スラストリングの材質 | ステンレス |