

ワンウェイドライブユニット FLSM-12-R

製品番号: 164234

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
回転方向	右回り
取付位置	任意
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	1.2 Nm
製品質量	300 g
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質スリーブ	表面硬化スチール
シャフト材質	表面硬化鋼