


サイレンサ UC-QS-6H

製品番号: 165007

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
発注単位	1
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動電圧	0 bar...10 bar
大気開放時の流量	800 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	60 000007
周囲温度	-10 °C...70 °C
製品質量	1.1 g
空気圧接続	QS-6
材質: クッションインサート	PE
ねじ付トラニオン材質	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠