

スパイラルプラスチックチューブ PPS-4-15-1/4-CT-BL

部品番号: 165870

FESTO

回転可能な継手 2 つとガスケット用、ポリアミド製(食品産業に
使用不可)

2011年廃番予定品



データシート

特長	値
ワーキング長さ	15 m
外径	6.3 mm
ブロック長さ	0.67 m
内径	4.7 mm
コイル径	75 mm
巻数	90
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 21.2 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	350 g
接続ポート径	G1/4
色	青
材質 (接続ネジ)	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 座屈保護	鋼 亜鉛メッキ
材質 チューブ	PA-P