


スライドテーブル SLT-16-50-P-A

部品番号: 170564

FESTO

高剛性な精密コロガリガイド



データシート

特長	値
ストローク	50 mm
終端ストローク調整可	12 mm
ピストン径	16 mm
ドライブユニットの運転モード	ヨーク
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ヨーク運動
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-20 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.3 Nm
最大負荷 : F _y	510 N
最大負荷 : F _z	510 N
最大トルク : M _x	4.6 Nm
最大トルク : M _y	4.6 Nm
最大トルク : M _z	2.8 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	207 N
0.6MPaで前進時の理論力	242 N
移動負荷	327 g
質量	737 g
ポートは2箇所から選択可	製品図面参照
取付方法	取付穴
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	HNBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス