



圧力制御弁

PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-2

部品番号: 1709129

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	90
DN : 呼び径	24
シリーズ	L
取付方向	垂直
操作方法	電気
構造	電気式レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
使用圧力	0 ... 50 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 20 bar
作動電圧 DC	24 V
信号範囲、アナログ出力	0 - 10 V
信号範囲、アナログ入力	0 - 10 V
設定値 / 実際値	電圧タイプ : 0 ~ 10V
認証	SE Type Test Certification
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	5 ... 50 °C
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	6,100 g
Electrical connection IN	5ピンM12 プラグ Aコード
OUT接続	5ピンM12 プラグ Aコード
取付方法	サービスユニットに含む アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	G1
接続ポート 11	G1/4
エア接続ポート 2	G1
ポート22	G1/4
エア接続ポート 3	G1
ポート82	G3/8
材質	RoHS対応
Material underneath cover	アルミアルマイト処理
Material spring	バネ鋼
Material housing	アルミアルマイト処理