

ガイド付シリンダ EAGF-V2-KF-100-320

部品番号: 1725852

FESTO

電動シリンダ ESBF



データシート

特長	値
サイズ	100
ストローク	320 mm
戻り方向バックラッシュ	0 μ m
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷: Fy	2,300 N
最大静的荷重Fy	3,120 N
最大負荷: Fz	2,300 N
最大静的荷重Fz	3,120 N
最大トルク: Mx	198 Nm
Mx: 静的最大モーメント	268 Nm
最大トルク: My	197 Nm
My: 静的最大モーメント	267 Nm
最大トルク: Mz	197 Nm
Mz: 静的最大モーメント	267 Nm
送り力	40 N
移動負荷	8,586 g
質量	15,695 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	47 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	3.6 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material yoke plate	鋼