

# レギュレータ LR-1/2-D-MIDI-NPT


部品番号: 173660

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

圧力計付、最大使用圧力 1.2MPa (12bar)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長               | 値                                       |
|------------------|---|
| サイズ              | MIDI                                    |
| シリーズ             | D                                       |
| 取付方向             | 任意                                      |
| 制御機能             | 2次側圧力の安定                                |
| 使用圧力             | 16 bar                                  |
| 最大ヒステリシス         | 0.2 bar                                 |
| 標準流量             | 3,500 l/min                             |
| 作動流体             | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス  |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                      |
| 耐酸性クラス : CRC     | 2 - 腐食ストレスほぼなし                          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 出カエアの純度クラス       | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス  |
| 流体温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 質量               | 720 g                                   |
| 取付方法             | フロントパネル取付形<br>ライン設備<br>取付ブラケット<br>オプション |
| エア接続ポート 1        | 1/2 NPT                                 |
| エア接続ポート 2        | 1/2 NPT                                 |
| 材質               | RoHS対応                                  |
| Material seals   | NBR                                     |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト                                 |