

レギュレータ LR-1-D-MAXI-NPT

部品番号: 173672

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

圧力計付、最大使用圧力 1.2MPa (12bar)

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| サイズ | MAXI |
| シリーズ | D |
| 取付方向 | 任意 |
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 |
| 使用圧力 | 16 bar |
| 最大ヒステリシス | 0.4 bar |
| 標準流量 | 11,500 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 出力エアの純度クラス | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 800 g |
| 取付方法 | フロントパネル取付形 ライン設備 オプション |
| エア接続ポート 1 | 1 NPT |
| エア接続ポート 2 | 1 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |