

フィルタ LF-3/8-D-MINI-NPT

製品番号: 173684

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|--|
| サイズ | ミニ |
| シリーズ | D |
| 取付位置 | 垂直 |
| ろ過度 | 40 µm |
| ドレン | 手動 タッチ |
| 最大ドレン量 | 22 cm ³ |
| シエル保護 | メタル製ボウルガード |
| 作動電圧 | 0 bar...16 bar |
| 標準公称流量 | 1400 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 -C...60 -C |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] に準拠した圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 -C...60 -C |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 取付方法 | オプション : インライン ブラケット付 |
| エア接続ポート 1 | 3/8 NPT |
| 空気圧接続 2 | NPT3/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 : フィルタ | PE |
| 材質 ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 |
| ボウル材質 | PC |