

フィルタ LF-3/8-D-MINI-A-NPT

部品番号: 173685

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ポウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	D
取付方向	垂直
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
最高ドレン貯留量	22 cm ³
ポウルガード	金属製ポウルガード
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	1,400 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 2	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC