

フィルタ LF-1-D-5M-MAXI-NPT

製品番号: 173706

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直
ろ過度	5 µm
ドレン	手動 タッチ
最大ドレン量	80 cm ³
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	0 bar...16 bar
標準公称流量	3800 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT 1
空気圧接続 2	NPT 1
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 : フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC