


# フィルタコンビネーション LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT

製品番号: 173750

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直
ろ過度	0.01 µm
フィルタ効率	99.9999 %
ドレン	手動 タッチ
シエル保護	メタル製ボウルガード
作動電圧	1 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	1.5 -C...60 -C
残存油分	0.01 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	-10 -C...60 -C
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 : フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC