

フィルタレギュレータ LFR-1/4-D-MINI-A-NPT

部品番号: 173765

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属製ボウルガードおよび圧力計付

自動ドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	MINI
シリーズ	D
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
最高ドレン貯留量	22 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	2 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.2 bar
標準流量	1,400 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:]準抛エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	460 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	1/4 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC