

# フィルタレギュレータ LFR-1/4-D-5M-MINI-A-NPT

部品番号: 173769

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属ガード・圧力計付、フィルタエレメント5µm  
オートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長               | 値                                       |
|------------------|---|
| サイズ              | MINI                                    |
| シリーズ             | D                                       |
| 取付方向             | 垂直                                      |
| フィルタエレメントのサイズ    | 5 µm                                    |
| ドレン              | 全自動                                     |
| 最高ドレン貯留量         | 22 cm <sup>3</sup>                      |
| ボウルガード           | 金属製ボウルガード                               |
| 使用圧力             | 2 ... 12 bar                            |
| 最大ヒステリシス         | 0.2 bar                                 |
| 標準流量             | 1,200 l/min                             |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛工アクラス<br>不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                      |
| 耐酸性クラス : CRC     | 2 - 腐食ストレスほぼなし                          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度             | -10 ... 60 °C                           |
| 出力エアの純度クラス       | ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮工ア<br>不活性ガス  |
| 流体温度             | 5 ... 60 °C                             |
| 周囲温度             | 5 ... 60 °C                             |
| 質量               | 460 g                                   |
| 取付方法             | ライン設備<br>取付ブラケット<br>オプション               |
| 工ア接続ポート 1        | 1/4 NPT                                 |
| 工ア接続ポート 2        | 1/4 NPT                                 |
| 材質               | RoHS対応                                  |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト                                 |
| Material bowl    | PC                                      |