

サービスユニット FRC-1/8-D-7-MINI-NPT


部品番号: 173834

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、最大出力圧 0.7MPa(7bar)、40µmフィルタ、金属製ガード付。手動ドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| サイズ | MINI |
| 取付方向 | 垂直 |
| ドレン | 手動によるパルス接点 |
| フィルタエレメントのサイズ | 40 µm |
| 使用圧力 | 1 ... 16 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 ... 7 bar |
| 標準流量 | 800 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠エアクラス 不活性ガス |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 出力エアの純度クラス | エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 660 g |
| 取付方法 | ライン設備 取付ブラケット オプション |
| エア接続ポート 1 | 1/8 NPT |
| エア接続ポート 2 | 1/8 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト |
| Material bowl | PC |