

サービスユニット FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT

製品番号: 173848

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|--|
| サイズ | ミニ |
| 取付位置 | 垂直 |
| ドレン | 手動タッチ |
| ろ過度 | 5 µm |
| 作動電圧 | 1 bar...16 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 bar...12 bar |
| 標準公称流量 | 1050 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [:-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [6:8:-] に準拠した圧縮空気 不活性ガス |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 660 g |
| 取付方法 | オプション : インライン ブラケット付 |
| エア接続ポート 1 | 3/8 NPT |
| 空気圧接続 2 | NPT3/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質ハウジング | 亜鉛加圧鋳造 |
| ボウル材質 | PC |