


# サーブユニット FRC-3/8-D-O-MIDI-NPT

製品番号: 173854

FESTO



## データシート

| 特徴            | 値   |
|---------------|---|
| サイズ           | Midi                                      |
| ドレン           | 手動 タッチ                                    |
| ろ過度           | 40 µm                                     |
| 作動電圧          | 1 bar...16 bar                            |
| 制御圧力範囲        | 0.5 bar...12 bar                          |
| 標準公称流量        | 2000 l/min                                |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 2次側のエアオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度          | -10 -C...60 -C                            |
| 周囲温度          | -10 -C...60 -C                            |
| 製品質量          | 1350 g                                    |
| 取付方法          | アクセサリ付                                    |
| エア接続ポート 1     | 3/8 NPT                                   |
| 空気圧接続 2       | NPT3/8                                    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                    |
| 材質 ハウジング      | 亜鉛加圧鋳造                                    |
| ポウル材質         | PC  |