

# サービスユニット FRC-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT


部品番号: 173873

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、5  
µmフィルタ、金属製ガード付  
オートドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four  
characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

| 特長               | 値  |
|------------------|--|
| サイズ              | MIDI                                     |
| 取付方向             | 垂直                                       |
| ドレン              | 全自動                                      |
| フィルタエレメントのサイズ    | 5 µm                                     |
| 使用圧力             | 2 ... 12 bar                             |
| 制御圧力範囲           | 0.5 ... 12 bar                           |
| 標準流量             | 2,100 l/min                              |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠エアクラス<br>不活性ガス  |
| 作動/パイロット流体に注意    | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 出力エアの純度クラス       | エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>不活性ガス |
| 流体温度             | -10 ... 60 °C                            |
| 周囲温度             | -10 ... 60 °C                            |
| 質量               | 1,440 g                                  |
| 取付方法             | ライン設備<br>取付ブラケット<br>オプション                |
| エア接続ポート 1        | 3/4 NPT                                  |
| エア接続ポート 2        | 3/4 NPT                                  |
| 材質               | RoHS対応                                   |
| Material housing | 亜鉛ダイカスト                                  |
| Material bowl    | PC                                       |